

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	269005 3
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	SDHCR/L 1616H11
Fejhossz L <sub>1</sub>	12 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Alátétlapka Típus 3

269005 3

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500