

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	SDJCR/L 1010E07
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L <sub>4</sub>	12 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L <sub>1</sub>	13 mm
Szárméret	10 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500