

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/12 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PSSNR/L 1616X12

Hozzávaló váltólapka: SN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Alátétlapka: 259031 14

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Alátétlapka	259031 14
Szárméret	16 mm
Könyökemelő csavar	259018 3
Kés ISO kódja	PSSNR/L 1616X12

Lapkaméret	12 mm
Rugó	259046 1
Fejhossz L ₁	34 mm
Könyökemelő	259015 3
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	81 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	45 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó Típus 1	259046 1
Könyökemelő Típus 3	259015 3
Könyökemelő csavar Típus 3	259018 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 14	259031 14