

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	12 mm
Fejhossz L ₁	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Szárméret	10 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	SDHCR/L 1010E07
Teljes hossz L	70 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500