

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	12 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Működő szélesség L ₄	16 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L ₁	17 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1212F07
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500