

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Könyökemelő	259015 12
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 2525M15
Rugó készlet	259044 6
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1506..
Rugós csap készlet	259047 4
Alátétlapka	259031 37
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Alátétlapka Típus 37	259031 37
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500