

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PSSNR/L 2020X12

Hozzávaló váltólapka: SN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 93 mm

Alátétlapka: 259031 14

Műszaki leírás

Rugó	259046 1
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 2020X12
Működő szélesség L ₄	25 mm
Szárméret	20 mm

Alátétlapka	259031 14
Fejhossz L ₁	34 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Könyökemelő	259015 3
Könyökemelő csavar	259018 3
Teljes hossz L	93 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	45 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 3	259015 3
Rugó Típus 1	259046 1
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Könyökemelő csavar Típus 3	259018 3
Alátétlapka Típus 14	259031 14