

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Szárméret	12 mm
Fejhossz L ₁	12 mm
Kés ISO kódja	SDHCR/L 1212F07
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500