

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 37
Könyökemelő	259015 12
Rugó készlet	259044 6
Rugós csap készlet	259047 4
Fejhossz L ₁	30 mm
Kés ISO kódja	PSKNR/L 2525M15
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1506..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	15 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 37	259031 37
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő Típus 12	259015 12
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500