

Garant**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1616H11
Alátétlapka	269005 3
Csavar alátétlapkához	269013 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szárméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 3	269005 3
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500