

**SNMG 120408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 CA510 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: CA510
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 590 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PQ
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Minőség	CA510

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 590 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz