

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	40 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 3232P15
Szárméret	32 mm
Alátétlapka	259031 37
Lapkaméret	15 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Könyökemelő	259015 12
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1506..
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugós csap készlet	259047 4
Rugó készlet	259044 6
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 37	259031 37
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500