

**CCMT 120408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260204 CA6525
GTIN	4960664491858
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120408 CA6525 Minőség: CA6525

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	GK
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz