

Garant**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	20,5 mm
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 3
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K11
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500