

HEDI

Mobil LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 30W



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 081211 30 |
| GTIN | 4003644002177 |
| Árucikk kategória | 08B |

Leírás

Kivitel:

Alumínium présöntött ház alumínium reflektorokkal és égőkkel. Be-/ kikapcsoló a házon. SMD-LED-es reflektor mobil használatra, robusztus állvánnyal (körkörös védelem).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-----------|
| Teljesítményfelvétel | 30 W |
| Fényáram | 2500 lm |
| Súly | 4400 g |
| Csatlakozó kábel hossza | 5 m |
| Égő | LED modul |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Névleges feszültség | 230 V |

| | |
|-----------------------|---------|
| IP védettségi osztály | IP 54 |
| Teljes hossz | 240 mm |
| Teljes szélesség | 200 mm |
| Teljes magasság | 280 mm |
| Terméknév attribútum | 230 V |
| Termék fajtája | Sugárzó |