

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260306 20/11
GTIN	4045197652539
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Alátétlapka	269005 3
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	15 mm
Lapkaméret	11 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Kés ISO kódja	SDHCR/L 2020K11
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500