

**KOMET KUB® V464 fúrókorona, Ø DC: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236660 80
GTIN	4047109090507
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az Ø-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.

Folyamatbiztos 6×D-ig.**Felhasználás:**

A 236661 – 236662 sz. központosító csúccsal.

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Fúrókorona alkatrészekkel.

Figyelem:

Pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Központosító csúcs méret	80
ABS® T Ø d	50 mm
Váltólapka ISO kód	WOEX06T304
Váltólapka csavar készlet	239655 10IP (2,8 Nm)

Külső Ø d ₁	78,5 mm
Vágóélek száma Z	1
Névleges Ø D	80
Kinyúlási hossz L _A	75 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 80	236662 80
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239655 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 80	236661 80