

**SNMG 120408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 CA6525 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: CA6525
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MQ
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	CA6525

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz