

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Fejhossz L <sub>1</sub>	17 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1212F07
Szárméret	12 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500