

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	PSKNR/L 2020K12
Lapkaméret	12 mm
Rugó készlet	259044 2
Fejhossz L ₁	26 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Könyökemelő	259015 2
Alátétlapka	259031 20
Könyökemelő csavar	259018 2
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 20	259031 20
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500