

**KOMET KUB® V464 fúrókorona, Ø DC: 85mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236660 85
GTIN	4047109090514
Árucikk kategória	24L

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az Ø-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.

**Folyamatbiztos 6×D-ig.****Felhasználás:**

A 236661 – 236662 sz. központosító csúccsal.

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Fúrókorona alkatrészekkel.

**Figyelem:**

Pótalkatrészek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Központosító csúcs méret	80
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka csavar készlet	239655 10IP (2,8 Nm)
Váltólapka ISO kód	WOEX06T304

Külső Ø d <sub>1</sub>	83,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
Névleges Ø D	85
Coll Ø	3 11/32 coll
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	75 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 80	236661 80
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 80	236662 80
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239655 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8