

**Garant****QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251105 20/12
GTIN	4045197650771
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DSSNR/L 2025K12

Hozzávaló váltólapka: SN.. 1204..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 49 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 21

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259031 21
Csavar alátétlapkához	259025 4
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	DSSNR/L 2025K12
Lapkaméret	12 mm
Kallantyú	259038 8

Fejhossz L <sub>1</sub>	49 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 21	259031 21
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához	259171
Szorítóköröm	259352
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Alátétlapka	259231
Szorítóköröm Típus 8	259038 8