

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1616H11
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	16 mm
Alátétlapka	269005 3
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Alátétlapka Típus 3

269005 3

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500