

**Garant****Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka	259031 20
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	PSKNR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Alátétlapka Típus 20	259031 20
Könyökemelő Típus 2	259015 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500