

**KOMET KUB® V464 fúrókorona, Ø DC: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236660 100
GTIN	4047109090545
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az Ø-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.

Folyamatbiztos 6×D-ig.**Felhasználás:**

A 236661 – 236662 sz. központosító csúccsal.

A 236740 – 237080 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Fúrókorona alkatrészekkel.

Figyelem:

Pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

ABS® T Ø d	63 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	WOEX080404
Váltólapka csavar készlet	239655 15IP (6,3 Nm)

Központosító csúcs méret	80
Külső Ø d ₁	97,2 mm
Névleges Ø D	100
Coll Ø	3 15/16 coll
Kinyúlási hossz L _A	85 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 80	236661 80
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 80	236662 80
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239655 15IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600