

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtelődés L <sub>3</sub>	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E10K SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9,6 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500