

**KOMET KUB® V464 fúrókorona, Ø DC: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236660 150
GTIN	4047109090637
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az Ø-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.

Folyamatbiztos 6×D-ig.**Felhasználás:**

A 236661 – 236662 sz. központosító csúccsal.

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Fúrókorona alkatrészekkel.

Figyelem:

Pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

ABS® T Ø d	80 mm
Központosító csúcs méret	115
Külső Ø d ₁	147,5 mm
Vágóélek száma Z	1

Váltólapka csavar készlet	239655 15IP (6,3 Nm)
Váltólapka ISO kód	WOEX080404
Névleges Ø D	150
Coll Ø	5 29/32 coll
Kinyúlási hossz L _A	90 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239655 15IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 115	236661 115
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 115	236662 115
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600