

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Középtelődés L ₃	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Kés ISO kódja	E12M SDUCR/L07
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	11,6 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500