

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 060408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz