

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	AH10K SDQCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500