

 **KOMET****KOMET KUB® V464 fúrókorona, Ø DC: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236660 115
GTIN	4047109090569
Árucikk kategória	24L

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az Ø-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.

**Folyamatbiztos 6×D-ig.****Felhasználás:**

A 236661 – 236662 sz. központosító csúccsal.

A 236740 – 237080 sz. váltólapkával.

**Tartalom:**

Fúrókorona alkatrészekkel.

**Figyelem:**

Pótalkatrészek külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Központosító csúcs méret	115
Vágóélek száma Z	1
Külső Ø d <sub>1</sub>	112,5 mm
Váltólapka csavar készlet	239655 15IP (6,3 Nm)

Váltólapka ISO kód	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Névleges Ø D	115
Coll Ø	4 17/32 coll
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	85 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 115	236662 115
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 HSS központosító csúcs Típus 115	236661 115
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP	239655 15IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600