

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	20 mm
Kés ISO kódja	AH12M SDQCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Közélpeloldás L ₃	8,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500