

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	9 mm
Kés ISO kódja	AH1012K SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500