

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L_3	7,5 mm
Kés ISO kódja	E08K SDUCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L_2	7,6 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500