

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Kés ISO kódja	AH0810H SDUCR/L07
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500