

**WNMG 080408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: HQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,07 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 450 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,07 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 450 m/min
Minőség	CA510

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz