

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	AH20R SDQCR/L11
Középtolódás L <sub>3</sub>	12,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500