

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E10K SDUCR/L07
Középtolódás L ₃	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	9,6 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500