

## HEDI

### Mobil LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 50W



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	081211 50
GTIN	4003644006106
Árucikk kategória	08B

#### Leírás

**Kivitel:**

Alumínium présöntött ház alumínium reflektorokkal és égőkkel. Be-/ kikapcsoló a házon. SMD-LED-es reflektor mobil használatra, robusztus állvánnyal (körkörös védelem).

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Műszaki leírás

Égő	LED modul
Fényáram	2250 - 4000 lm
Energiaellátás	Vezetékes
Teljesítményfelvétel	50 W
Csatlakozó kábel hossza	5 m
Névleges feszültség	230 V
IP védettségi osztály	IP 54
Teljes szélesség	300 mm

Teljes magasság	350 mm
Teljes hossz	360 mm
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Sugárzó