

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	E12M SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L ₃	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	11,6 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500