

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1012/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Középeltolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	AH1012K SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500