

**WNMG 080408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Forgácstörő	MQ
Minőség	CA6525

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz