

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	13 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	AH10K SDQCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Fejhossz L_1	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L_2	9 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Szár Ø D_s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500