

**Garant****Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	80 mm
Kés ISO kódja	AH16Q SDUCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás $L_3$	10 mm
Teljes hossz $L$	180 mm
Befogási magasság $L_2$	15 mm
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Szár Ø $D_s$	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5xD
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500