

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E16R SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	15,6 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500