

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 25 mm

Kés ISO kódja: A25S SDUCR/L11

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 32 mm

Középtolódás L₃: 19 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	269022 3
Kés ISO kódja	A25S SDUCR/L11
Kinyúlási hossz L ₁	125 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Középtolódás L ₃	19 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	93 fok

Szár Ø D _s	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Feszítőcsavar	269406
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítócsavar Típus 3	269022 3