

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	60 mm
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	16 mm
Kés ISO kódja	AH12M SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás L_3	8 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5xD
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500