


**Garant****WNMG 080404, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 080404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz