

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E20S SDUCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	13,1 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	23,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18,9 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500