

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Középtolódás L ₃	11 mm
Kés ISO kódja	AH1216M SDUCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19,5 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500